

CIBRAFlex® PU Fixa Cuba FICHA TÉCNICA - Esta ficha não substitui a Ficha de Segurança

Ficha Técnica: 009 Revisão: 00 Data: 01/09/2023

Página 1 de 2

CIBRAFlex® PU Fixa Cuba

SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome da empresa Pires do Rio Cibraço

Endereço Rua Felipe Camarão, 559 - Prosperidade, São Caetano do Sul / SP - Brasil

Telefone para contato +55 11 4225-9730

E-mail para contato laboratorio@cibraselantes.com.br

Site www.cibraflex.com.br

SEÇÃO 2: DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CIBRAFlex® PU Fixa Cuba é um selante de poliuretano híbrido monocomponente, livre de solventes, que cura com a umidade do ar. Desenvolvido especificamente para colagem, fixação e vedação de cubas. Não forma fungos, resiste a intempéries e variações de temperatura de -20°C à 90°C.

2.1 Principais aplicações

Fixação, reparo e vedação de cubas.

2.2 Limitações

Não adere nos substratos: polipropileno, polietileno, poliamida, poliacrilato e poliuretano.

Não é indicado para colagens estruturais, aplicações em contato com alimentos e superfícies em contato com produtos químicos agressivos.

SEÇÃO 3: VANTAGENS

- Aceita pintura (mediante testes). - Lavável após a cura completa.

Adere em ampla gama de substratos.
Limita ruídos e vibrações.

- Adere em superfícies úmidas. - Não escorre.

- Baixa emissão de compostos orgânicos voláteis. - Não mancha superfícies.

- Impermeável após cura completa. - Possui alta resistência mecânica.

SEÇÃO 4: INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

4.1 Preparo do substrato

Limpar o local e o material, deixando-os secos e livres de qualquer tipo de poeira e oleosidade.

4.2 Aplicação

Cartucho: Cortar o bico do cartucho acima da rosca e o bico aplicador no ângulo de 45°. Rosquear o bico aplicador no bico do cartucho e colocar na pistola aplicadora.

Bisnaga: Retirar o lacre de segurança e cortar o bico aplicador no ângulo de 45°. Rosquear o bico aplicador na bisnaga.

Aplicar o produto de maneira uniforme e contínua pela superfície e com o auxílio de uma espátula, realizar o acabamento.

Caso a aplicação seja interrompida, deixe uma pequena quantidade de produto acima do bico do aplicador de forma a vedar a entrada de ar. Para reutilizá-lo, basta cortar o bico, para desobstruí-lo.



CIBRAFlex® PU Fixa Cuba FICHA TÉCNICA - Esta ficha não substitui a Ficha de Segurança

Ficha Técnica: 009 Revisão: 00

Página 2 de 2

Data: 01/09/2023

SEÇÃO 5: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aparência:	Pasta tixotrópica
Alongamento:	100%
Cor:	Cinza
Densidade:	1,65 ± 0,05 g/cm ³
Dureza:	40 ± 5 shore A
*Formação de película:	15 ± 5 minutos
Resistência à tração:	0,8 N/mm2
Temperatura para aplicação:	10 - 35°C
Tixotropia:	Tixotrópico
Validade:	12 meses
*Velocidade de cura:	2,5 ± 0,5 mm/24h

^{*} Considerando temperatura e umidade ambientes: 25,0 ± 1°C e 50%.

SEÇÃO 6: COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Polímero híbrido com silanos modificados, plastificantes, cargas minerais e aditivos.

SEÇÃO 7: RENDIMENTO E DESEMPENHO

O rendimento e desempenho do produto dependem das condições de preparação da superfície e do substrato, onde o produto será aplicado e de fatores externos não controlados pela Cibra; como a irregularidade da superfície e substrato, condições climáticas, conhecimentos práticos e técnicos do aplicador, armazenamento correto do produto, entre outros.

SEÇÃO 8: PRECAUÇÕES

Evitar o contato do produto com a pele e os olhos. Em caso de irritação, lavar abundantemente o local com água e consultar um médico.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

Demais informações quanto higiene e segurança do trabalho, disposição de resíduos, entre outras, estão presentes na Ficha de Segurança do produto.

Recomenda-se o uso de óculos de segurança e luvas para aplicação do produto.

SEÇÃO 9: ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco e com boa circulação de ar entre 10°C e 28°C, protegido de raios solares e fontes de calor.